

Pastillas Oflacher Máquinas de café

Fecha de revisión	Edición	Referencia
1/04/2017	01	OHCAFE

1. PRESENTACIÓN



Pastillas desincrustantes específicos para limpiar filtros ciegos y utensilios de cafeteras profesionales y particulares.

Se puede usar tanto para cafeteras, como para lugares en los que pueda haber cal incrustada, como por ejemplo la boquilla de los grifos en las zonas de aguas duras.

Catálogo de Productos, página 19

2. MODO DE EMPLEO

Máquinas café profesionales:

Colocar 1 pastilla cada semana en el filtro ciego, disolver en agua, abra la boquilla y apriete. Repita la operación hasta que el agua salga limpia y transparente. Enjuague dos o tres veces antes de volver a utilizar.

Máquinas domésticas:

Introducir 1 pastilla en el depósito del agua. Apretar el botón de café largo, sin cápsula, y realizar esta operación 2 o 3 veces, hasta que el agua salga sin partículas flotando. Posteriormente retire el agua, vuelva a llenar el depósito y haga dos o tres cafés sin cápsula de nuevo, para enjuagar.

Boquillas grifos:

Con unos alicates, sacar las boquillas de los grifos, meterlos todos en un barreño con agua y una pastilla. Déjelos durante 20 minutos y posteriormente sáquelos del agua y aclárelos. Posteriormente vuelva a colocarlos en el grifo.

3. BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Se trata de un producto de garantía:

- Embalaje 100% reciclable.
- Su eficacia está probada por los test más estrictos y los análisis han sido realizados en laboratorios externos que garantizan su calidad y respeto por el medio ambiente, sus características técnicas y su durabilidad.
- Ideal para su almacenamiento sin riesgo de accidentes.
- Fácil manipulación y dosificación.

Pastillas Oflacher Máquinas de café

Fecha de revisión	Edición	Referencia
1/04/2017	01	OHCAFE

4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Forma	Pastilla redonda
Peso	10 g
Color	Blanca
Olor	
Temperatura de descomposición	>40°C
Composición	Carbonato de sodio 10% < x 20%. Ácido cítrico monohidratado 10% < x < 20%.
Tiempo de disolución en 1 litro de agua (Temperatura ambiente)	< 15 minutos
Aspecto en la disolución	Translucido blanco
Solubilidad en el agua	soluble
pH puro	7 ± 0,5
Rendimiento	1 pastilla por lavado

5. FORMATOS

10 g / Blanca / Monocapa

Bote de 36 uds - 360g - Ref. OHCAFE

6. APLICACIONES

