


OHP-2320



ELLITICO

CATAS
Testing Certification Research

OHP-2320

* Dimensiones en mm.

ESTRUCTURA:

- De perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 18.
- Refuerzos laterales de perfil redondo tubular de acero en 1/2" de diámetro, calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 18.
- Uniones de los tubos a media caña.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro carbón.

APOYOS:

- 3 apoyos de la paleta de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

PALETA LATERAL:

- En lámina de acero troquelada calibre 20.
- Embutido para lápiz del lado derecho.
- Ceja perimetral para evitar filos cortantes.
- Inclinación de la paleta a 12°.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

PARRILLA PORTALIBROS:

- Fabricada en forma plana.
- En perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 18.
- 2 travesaños en perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 pivotes para su fijación a presión.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, con densidad de 22 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm. de espesor, con densidad de 24 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo bola internos.
- Color negro.
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano interno.
- Color Negro.

TAPIZ:


- Tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

NOTA: Disponible con paleta lateral Lado Izquierdo (fabricación sobre pedido).


Paleta de lámina



OFFIHO®
ITALY

ELLITICO

Instructivo de armado Mod. OHP-2320



funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY