

OHV-102



OHV-102

ESTRUCTURA:

- De perfil redondo sólido de acero (cold roll) en 11 mm de diámetro.
- Travesaño frontal de perfil redondo sólido de acero (cold roll) en 11 mm de diámetro.
- Terminado en cromo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

RESPALDO:

- En copolímero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 perforaciones para ensamblarlo a la estructura.
- De una sola pieza.
- Diseño ergonómico.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y pijas al asiento.
- En copolímero de polipropileno preformado y nervado con un espesor de 5 mm; se fija a la tapa protectora mediante pijas.
- Diseño ergonómico.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

COLOR:


- Negro, gris, arena, blanco o rojo.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 140 kgs.

ALPHA

Instructivo de armado Mod. OHV-102



funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.


Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY



OHV-102alta

ESTRUCTURA:

- De perfil redondo sólido de acero (cold roll) en 11 mm de diámetro.
- Travesaño frontal de perfil redondo sólido de acero (cold roll) en 11 mm de diámetro.
- Terminado en cromo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

RESPALDO:

- En copolímero de polipropileno preformado con un espesor de 5 mm; con 2 perforaciones para ensamblarlo a la estructura.
- De una sola pieza.
- Diseño ergonómico.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad fijada a presión con la estructura y pijas al asiento.
- En copolímero de polipropileno preformado y nervado con un espesor de 5 mm; se fija a la tapa protectora mediante pijas.
- Diseño ergonómico.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

COLOR:


- Negro, gris, arena, blanco o rojo.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 160 kgs

ALPHA

Instructivo de armado Mod. OHV-102 alta



funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY