

Especificaciones Técnicas

RE-1515



Características

- 1 Respaldo fabricado en marco estructural de polipropileno tapizado en mesh de nylon negro. Asiento acolchado con poliuretano inyectado de 5.3 kg/m³ de densidad con retardante de flama.
- 2 Acero tubular redondo cal 14 en 4 puntos terminada en pintura electrostática negra, brazos estructurales con coderas de polipropileno.


Otros

Rodajas duales de nylon con recubrimiento de poliuretano.



*Consultar carta de tapices

Dimensiones







*Medidas en cm

*Retire todas las piezas del empaque, verifique todas las piezas antes de comenzar.

TABLA DE PARTES

PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	1	Base	6	2	Grapa de Acero	10	1	Tornillo de Respaldo
2	2	Descansa Brazos	7	4	Grapa Plástica	11	4	Rodajas
3	4	Tornillos Descansa Brazos	8	1	Llave Allen			
4	1	Asiento	9	1	Respaldo			
5	4	Tornillos de Base y Asiento						



ATENCIÓN

1. Estas instrucciones son solo para armado de la silla. Los dibujos son ilustrativos y puede haber diferencia.
2. Algunos tornillos pueden estar preensablados, en caso de estarlo, ignore ese paso.
3. Remueva todos los elementos del empaque verificar todas las piezas antes de armar.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CUIDADOS

- Si falta alguna parte, se encuentra rota, dañada o desgastada, no utilice el producto hasta que la parte sea remplazada utilizando piezas autorizadas.
- Tirar el empaque en un contenedor apropiado.
- Ignorar las instrucciones de uso podría causar serios daños al producto.
- Cada seis meses, favor de revisar los componentes se encuentren debidamente apretados y en su lugar para garantizar su buen uso.